

ペットドア	サッシ用.....	732
	扉用.....	734
	壁用.....	735
	網戸用.....	736
マット	タイルマット.....	737
壁シート・ワックス	壁シート・ワックス.....	738
リードフック	フック.....	738
ゲート	ゲート.....	739

ペット用品

PET PRODUCTS



おすすめ商品

一押し

ITEM 2024



ペットのための
自動ドア！
●ペットオートマチック
ドア

▶▶▶733




ねこの出入りを、
いつでも自由に。
●ペットくぐ〜る2

▶▶▶734



網戸を締めても、
出入り自由！
●網戸用犬猫出入り口

▶▶▶736



賃貸にもおすすめ！

●はってはがせる
フロアマット

▶▶▶737



愛犬のケガ防止に！

●すべらないワン！
ワックス


▶▶▶738



爪とぎ傷から
壁を保護！

●つめキズ
保護シート 弱粘着

▶▶▶738



かわいいしっぽが
フックに。

●わんにゃんフック

▶▶▶738



すっきりおさまる
ロール式ゲート。

●スルする〜とゲイト

▶▶▶739



愛犬の飛び出し防止に。

●スマートゲイトⅡ

▶▶▶740

人もペットも 幸せになれる リフォーム



困りごとや悩みを解決して
毎日を楽しく快適に
暮らしましょう。



「滑る床」はキケンなんです!


「滑る床」がワンちゃんの足腰の負担になる場合があります。特に心配なのが、トイプードル・チワワなど膝蓋骨脱臼が多く見られる小型犬。そして、ミニチュアダックスフンドなど椎間板ヘルニアの多い胴長犬種です。大事なワンちゃんのケガ予防のためにも足腰にやさしい「滑りにくい家づくり」をしてあげましょう。

お掃除の
負担も軽減



汚れた部分だけサッと洗えます。

おくだけタイルマット →P.737



エンボス加工で歩きやすく、
消臭機能付きで、ニオイを除去します。

はってはがせるフロアマット →P.737



木製フローリングを滑りにくく、
汚れにくくします。

すべらないワン!ワックス →P.738



家中リフォーム!

人もペットも、もっと快適に




飛び出し防止に

ストレスや
運動不足解消に!



玄関



リビング



階段



お部屋の壁



ドア



お庭への出入口

運動不足やストレスの解消にも。

玄関には。



壁をくり抜いて取付けます。

ペット 壁内くぐり戸
→P.735



貼っても目立たない
引っかきに強いシート。
はがせる弱粘着タイプ。

ペット壁保護シート
→P.738



しっぽに
ひっかけて
ね!

お散歩用リードの定位置に。

わんにゃんフック
→P.739

最新情報は
こちらから



ペット用品

ペットドア

マット

壁シート・
ワックス

リードフック

ゲート

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

お庭やベランダへ出入り自由!

- アルミサッシの引き戸レールにはめ込むだけ。穴あけ工事がないので賃貸でもOKです。
- ドアを常に開放しておく必要がなくなり、冷暖房の効率アップにもつながります。

仕様

■カラー




ホワイト色 木目色

■サイズ

高さ:1750~1950mm
(上部ジャバラで伸縮)

[ペットドア奥行サイズ]

	室内側A	室外側B
CFS-1750タイプ	15mm	10mm
DFM-1750タイプ	33mm	15mm




外出させたくない時は
ロックパネルを取付け!

■ロック

CFS-1750タイプはロック機能付
(両側の赤ボタンで施錠します。)

DFM-1750タイプは
ロックパネル付




■防犯鍵2個付

フリーペットドアを取付けるために
開けた扉(サッシ)に、
この鍵を取付けて、施錠します。




サッシマリ
東京防犯協会連合会推薦316号


サイズをご確認ください




施工方法 フリーペットドアの施工



①フリードア両側面のスライドレールについているレール固定ねじをドライバーで緩めてください。フリードアをサッシの下レールにはめ込みます。出入り口カバー又はロック機能がついている方が部屋側になるようにしてください。



②高さを決めるため、スライドレール部分を両手で持ち、矢印のように上にスライドさせ、高さを調節してください。(サッシと同じ位の高さに合わせると取り外しをする際に便利です。)



③高さの調節ができれば、レール固定ねじをドライバーで締めてください。フリードアを取り付け位置にスライドさせ移動し、サッシを締めます。その後、サッシの上下にサッシマリを取付けます。

⚠商品責任に対してのご注意

- 台風・大雨による雨水の侵入および、フリーペットドアを第三者より故意的に破損されての、盗難・傷害等の責任は一切開知致しません。

取寄せ商品 | サカイペット産業 | フリーペットドアDX

色	商品コード	タイプ	ペットドア有効開口寸法(mm)	サイズ(mm)	価格
ホワイト	477-0631	CFS-1750	幅173×高さ193	幅260×高さ1750~1950	1セット 47,000円 (税抜き)
	477-0632	DFM-1750	幅220×高さ267	幅330×高さ1750~1950	1セット 64,000円 (税抜き)
木目	477-0634	CFS-1750	幅173×高さ193	幅260×高さ1750~1950	1セット 47,000円 (税抜き)
	477-0635	DFM-1750	幅220×高さ267	幅330×高さ1750~1950	1セット 64,000円 (税抜き)

●材質:側面フレーム/アルミ、面材/ポリ合板、窓枠・ジャバラ部/塩ビ、ガラス部/アクリル(透明)、ドア部/ABS樹脂
●付属品:サッシマリ2個、隙間テープ2m 2本、ロックパネル(DFM-1750のみ)

運賃 8,800円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 10~14日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ペットのための、自動ドア!



- ステップスイッチにペットが足をのせるとフラップが上がって室外に出られます。
- 室外からはマグネットセンサーキーに反応してフラップが上がります。



ペット用品


ペット用品
ペットドア
マット
壁シート・ワックス
リードフック
ゲート

最新情報は
こちらから



自動開閉の仕組み(サッシ用・扉・壁用共通)

室外に出る時



室内に入る時



⚠️ご検討のご注意


- マグネットセンサーキーは共通のため、近隣で同じ商品が使用されている場合、他のペットが侵入する恐れがございます。予めご了承ください。

※電源は付属のACアダプターを家庭用コンセントに差し込むだけ。 ※パネルの色にかかわらずオートマチックドアの色はホワイトとなります。



サッシ用

- アルミサッシの引き戸レールにはめ込むだけ。穴あけ工事がないので賃貸でもOKです。
- 取付方法は左ページ(P.732)をご確認ください。



取寄せ商品 | サカイペット産業 | フリーペットドア オートマチック

色	商品コード	タイプ	サイズ(mm)	価格
ホワイト	477-0637	JOT-1750	幅260×高さ1750~1950	1セット 81,000円 (税抜き)
木目	477-0638			

●ペットドア有効開口寸法: 幅165×高さ195mm ●材質: 側面フレーム/アルミ、面材/ポリ合板、窓枠・ジャバラ部/塩ビ、ガラス部/アクリル(透明)、ドア部/ABS樹脂 ●付属品: サッシマリ2個、隙間テープ2m 2本、ACアダプター長さ約1.7m/マグネットセンサーキー2個

運賃 8,800円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く)


代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 10~14日(メーカー直送)


※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

扉・壁用

- 対応ドア・壁厚25~39mm。



奥行サイズ



取寄せ商品 | サカイペット産業

ペットオートマチックドア

477-0180

1セット **46,200円** (税抜き)

- 材質: 樹脂他 ●外形寸法: 幅216×高さ585mm
- 有効開口寸法: 幅165×高さ195mm
- 扉加工寸法: 幅175×高さ235mm
- 対応扉厚: 25~150mm
- 付属品: ACアダプター(長さ約1.7m) 1個、取付ねじ 3.5×16 8本、マグネットセンサーキー 2個

※ドアなどの厚みが40mm以上の場合は、延長通路が別途必要となります。(対応ドア・壁厚み: 最大150mmまで)

運賃 3,000円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 10~14日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

⚠️施工上のご注意

- スチールドアには取付できません。



追加で必要な場合に。「マグネットセンサーキー」

- フリーペットドアオートマチック・ペットオートマチックドア共通です。

追加用

サカイペット産業

マグネットセンサーキー

477-0199

1個 **3,300円** (税抜き)

※ペットオートマチックドアと同時注文の場合はメーカー直送となります。

ペット用品

- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

最新情報は
こちらから



ペット用品

ペットドア

マット

壁シート・ワックス

リードフック

ゲート

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法

部屋の出入りを、いつでも自由に!

開き戸・引戸どちらもOK!(室内用)




- フレームの肉厚が薄く、戸の表面から2mmしか出っ張らないため、開き扉だけでなく引戸にも使用できます。
- フラップはマグネットで確実に戻ります。
- ねじ部を隠すキャップが付いています。



付属の目隠しパネルでフラップをふさぎます。

売れ筋
人気があります



PAT.P

2つに折れるフラップが、押し開ける際の当たりを柔らかくし、尻尾の挟まり防止にもなります。

中 小型犬〜中型犬用



- サイズ
- 外形寸法: W240×H333mm
 - 有効開口寸法: W198×H247mm
 - 扉加工寸法: W218×H310mm

アトム ペットくぐ〜る2

タイプ	商品コード	色	価格
中	138-7021	ブラウン	1セット 13,500円 (税抜き)
	138-7022	ダークブラウン	
	138-7023	アイボリー	
三方枠	138-7009	ブラウン	1セット 18,000円 (税抜き)

●材質: ABS樹脂 ●対応扉厚: 28〜42mm ●付属品: 取付用ねじ
※フラップの色はスモークブラウンになります。

大 大型犬用



- サイズ
- 外形寸法: W348×H494mm
 - 有効開口寸法: W300×H400mm
 - 扉加工寸法: W327×H473mm

アトム ペットくぐ〜る

タイプ	商品コード	色	価格
大	138-7004	ブラウン	1セット 22,000円 (税抜き)
	138-7005	ダークブラウン	
三方枠	138-7008	ダークブラウン	1セット 16,000円 (税抜き)

●材質: ABS樹脂 ●対応扉厚: 28〜42mm (三方枠タイプは28〜37mm) ●付属品: 取付用ねじ
※フラップの色はスモークブラウンになります。

三方枠 段差のないパリアフリータイプ

- サイズ
※カッコ内はペットくぐ〜る2三方枠のサイズ
- 外形寸法: W242×H395mm (W247×H399mm)
 - 有効開口寸法: W200×H349mm (W200×H352)
 - 扉加工寸法: W225×H388mm

施工方法 ペットくぐ〜る2・ペットくぐ〜るの施工

- ①戸、扉下部に取付用開口部を作ります。
- ②フレームを両側からはめ込み、ねじ止めした後、ねじ隠し用キャップ(ペットくぐ〜る(大)の場合はねじ頭カバー)を付けます。
- ③フラップ部をふさいでしまいたい場合は、目隠しパネルを取付けてください。

ペットくぐ〜る2 中・ペットくぐ〜る大 (単位:mm) ()は大タイプ

※なべ小ねじは2種類から選択してご使用ください。(扉厚37〜42mmの場合は両フレームの間にすき間ができます。ご了承ください。)

※ペットくぐ〜る(大)に使うタックピンねじは、扉厚28〜36mmの場合は各フレームに1本ずつ、扉厚37〜42mmの場合は各フレームに2本ずつ(左右に取付け)になります。

ペットくぐ〜る2・ペットくぐ〜る三方枠 共通 (単位:mm)

フラップ付き、フラップ無し、どちら側のフレームにも取付けられます。



4方向ロック機能

室内用



ロック機能が付いた猫専用ペットドア。

売れ筋
人気があります

- 切り換えができる4方向ロック機能。(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)
- 無音作動で出入りの音に煩わされることもありません。
- 透明フラップ。

ユニフロー キャットフラップ ロック可能型 802-0250

- 1セット **8,200円** (税抜き)
- 外形寸法: W209×H202mm
 - 有効開口寸法: W158×H160mm
 - 扉加工寸法: W191×H184mm
 - 対応扉厚: 29〜37mm

施工方法 キャットフラップの施工

- 1 ペットの足の長さ(床面から胸底までの高さ)を測ってください。ドアの下部からその寸法分を測った上に付属の型紙をあてがい、型どりでください。
- 2 型どりした四隅をドリルなどで穴開けし、輪郭をノコギリで切り取って開口部を作ってください。
- 3 最後にフレームを取付け、ドアをはめ込み付属のねじで締め付ければ完成です。



※本体の厚さが5mm以上あるため、引戸には使用できません。

厚み3mm~OK! 壁にも扉にも取付可能!

- 壁厚みは3~30mmまで取付可能です。
- 取付け箇所の厚みに応じたねじを同梱しており、厚みが3~13mmの場合は、ボルトナットで固定します。
- ロック機能がついているので、両側の赤いボタンで施錠できます。

サカイペット産業
フラップドア
477-0620 CF-S
1セット **13,200円** (税抜き)
●材質:ABS樹脂 ●色:ホワイト
●外形寸法:H252×W225mm
●有効開口寸法:H190×W170mm
●扉・壁開口寸法:H212×W184mm
●付属品:ねじ穴キャップ



裏側



施工方法 フラップドアの施工

① 取付け位置に 図1を参考にして穴を開ける

② 取付け箇所に穴を開けたら 図2の様に芯材を入れボンドを塗り釘等で固定してください

③ フラップを穴に入れ ねじで固定する

④ コーキング等で 隙間を埋める

⑤ 外フレームを 取付ねじで固定する

⑥ ねじ穴に付属の ねじ穴キャップを取付ける。

■壁厚みは30mmまで取付可能です。

付属品
ネジは取付け箇所の厚みによって使い分けてください
4×30mm ボルトナット4set
4×12mm 4本
4×20mm 4本
4×30mm 4本
ネジカバー 8個

※取付け箇所の厚みが40mm以上の場合は延長通路(別売)をご使用ください。

最新情報は
こちらから



ペット用品

ペットドア

マット

壁シート・
ワックス

リードフック

ゲート

部屋を自由に出入りできる 壁内くぐり戸!

- 壁で仕切られた空間も自由に遊び回れます。
- 壁厚は149~167mmまで対応。
見切をカットして、
壁厚最小114mmまで対応。

取寄せ商品 大建工業
ペット壁内くぐり戸 枠ユニット
115-1453 VA2U1-82THF
1セット **24,200円** (税抜き)

- 色:モノホワイト
- 外形寸法:H370.5×W277mm
- 有効開口寸法:H320×W210mm
- 壁開口寸法:H362×W260mm
- 付属品:木口シール

取寄せ商品 大建工業
ペット壁内くぐり戸 見切
115-1454 VA4AD-3TH
1セット **5,300円** (税抜き)

- 色:モノホワイト ●対応壁厚:149~167mm用
- ※カットにより壁厚114mmまで対応できます。
- ※縦勝ちで納める場合、見切1セットで枠ユニット3セット分取る事ができます。


運賃 1,500円/一式(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ペット壁内くぐり戸 仕様	
表面	ポリカーボネート樹脂
振止	マグネット式
ロック機構	あり
ホルムアルヒド規制	規制対象外部位製品*1
【枠・見切】	
基材	MDF (枠芯材は合板、またはMDF)
表面	オレフィンシート
ホルムアルヒド規制	規制対象外部位製品*1

*1 建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は、告示対象外材または国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。



ご注文の際は必ず枠ユニットと見切をセットでご注文ください。

くぐり戸がぴったり閉まる
ストッパー付

マグネットのストッパーがくぐり戸をキャッチ。ペットが通らない時にはぴったり閉まり、冷暖房の効率を下げません。また、片手で簡単に操作できるロック機能も装備しており、ペットの行き来を制限可能です。



【正面図】

【縦断面図】

【横断面図】

※くぐり戸本体は枠に取付済です。

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ、
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

網戸を閉めても、出入り自由!

- 樹脂ネット網戸の網部分に取付けられるペットドアです。
- 室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで取付けます。
- フラップは磁石がついているので自然に戻ります。

▲施工上のご注意

- 本品は樹脂ネット専用です。金属ネットにはご使用になれません。
- 長くお使いの網戸の場合、網が劣化しており、取付後すぐ破れる原因になります。新しい網に張り替えてから取付けてください。



猫・小型犬用

イノベックス
網戸専用犬猫出入り口 猫・小型犬用
477-0151 PD-1923
 1セット **オープン価格**
 ●材質:扉/メタクリル樹脂、枠/ABS樹脂
 ●サイズ:外形/W190×H230×D12mm
 扉開口/W150×H170mm
 ●付属品:固定ねじ(タッピンねじB-0形 3×10)8本



小型犬用


イノベックス
網戸専用犬猫出入り口 小型犬用
477-0153 PD3035
 1セット **オープン価格**
 ●材質:扉/メタクリル樹脂、枠/ABS樹脂
 ●サイズ:外形/W300×H350×D12mm
 扉開口/W260×H310mm
 ●付属品:固定ねじ(タッピンねじB-0形 3×10)8本



中型犬用

イノベックス
網戸専用犬猫出入り口 中型犬用
477-0152 PD-3742
 1セット **オープン価格**
 ●材質:扉・枠/ABS樹脂
 ●サイズ:外形/W370×H420×D12mm
 扉開口/W310×H340mm
 ●付属品:固定ねじ(タッピンねじB-0形 3×10)16本

施工方法 網戸専用犬猫出入り口の施工



1 網戸の縦枠と下枠に沿わせて取付け位置を決めます。枠上部の凸ピン先端を網面から突き出して相手側枠の穴に差し込んでください。

2 仮止め状態の2枚の枠がずれていない事を確認し、手で押さえながらドライバーを使用して付属のねじにて固定します。(電動工具は使用しないでください。)

3 枠の内側面に刃をあてるようにして内側の網を全て切り取ってください。(刃物を使用しますのでケガなどには十分に注意してください。)

4 ドアを枠に取付けます。中型犬用の場合、ドアを弓状にしならせ枠の穴に差し込みます。

〈ドアの開閉調整をします。〉



5 ドアの開閉状態が良くないと思われる場合は、ドア下側にある金具の位置を調整して磁石が効くようにしてください。

丈夫な防虫網は P.494

丈夫で長持ち 強力ネット


ステン防虫網 18メッシュ

※上記の網戸専用犬猫出入り口は併用できません。

ネコちゃんワンちゃんが通れる補助錠。



- 調整幅が長いのでペットの出入りも自由。
- レール2本入りで、連結して使用できます。
- 付属のキーにはマグネットが付いているので冷蔵庫などにピタッとくっつけて保管できます。



ガードロック 窓・ぼー犯錠 ダブルレール

商品コード	カラー	品番	価格
868-0370	ブロンズ	NO.540WB	1セット 3,345円 (税抜き)
868-0360	シルバー	NO.540WS	

●材質:本体/亜鉛合金、レール/ステンレス ●レール2本入り ●キー2本付

最新情報は
こちらから



ペット用品

- ペットドア
- マット
- 壁シート・ワックス
- リードフック
- ゲート

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法




賃貸にもおすすめ! キレイにはがせるフロアマット!

- 裏のフィルムをはがして、床に貼るだけ。
微粘着だから床を傷つけにくく、キレイにはがせます。
- 消臭機能付きで、お部屋で発生するニオイを吸着して除去します。
- カビ・菌を抑制する加工を施しているのキッチンにもおすすめです。



表面のエンボス加工で凹凸があるのでペットが歩きやすくなっています。

カラーバリエーション



ウッドライト

ウッドミディアム

【富双合成】はってはがせるフロアマット

商品コード	色	サイズ	価格
477-0231	ウッドライト	450×600mm	1枚 オープン価格
477-0232	ウッドミディアム		

●材質: 表面/塩化ビニル樹脂、中材/塩ビ発泡層、裏面/微粘着剤(アクリル樹脂系) ●厚み: 3mm

最新情報は
こちらから




貼ってはがせる吸着マット。丸洗いもOK!

- マットの裏面が床に吸着するので、動きません。
- 洗濯機で丸洗いができて、乾きも速い。(乾燥時間 夏場: 1時間、冬場: 3時間)
- 掃除機をかけても吸いつかず、お掃除が楽々。
- カットOK。切り口がほつれません。

●マットが吸着するのは吸盤がくっつくのと同じ原理です。

目には見えないけれど、無数の気孔(穴)が開いていて、上から力が加わると、空気が抜け、真空状態になって無数の吸盤ができたようにくっつく仕組みです。



適応床材

木製 フローリング	塩ビ フローリング	タイル	凹凸 タイル	畳	カーペット
○	○	○	△	×	×

※ ×は吸着はしませんが、すべり止め効果はあります。

リビング・廊下用

汚れた部分だけ
サッと洗えます。



450×600mm



ベージュ(濃)

ベージュ(淡)


サンコー おくだけタイルマット

商品コード	内容	価格
477-0211	ベージュ濃6枚 1セット(6枚入)	オープン価格
477-0212	ベージュ淡6枚 1セット(6枚入)	オープン価格
477-0215	ベージュ濃36枚 1セット(36枚入)	オープン価格
477-0216	ベージュ淡36枚 1セット(36枚入)	オープン価格

●材質: 表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
●サイズ: 450×600mm ●厚み: 約5mm

階段用

段差が分かりやすく
昇り降り安心!




折り曲げ付で足裏にやさしい。

サンコー コーナー付階段マットすべり止め付(15枚入)


商品コード	色	価格
477-0220	ベージュ	オープン価格

●材質: 表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
●サイズ: 550×210mm(コーナー部折り返し: 550×40mm)
●厚み: 約3mm

昼も夜も
段差が分かりやすい!



■太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗闇で光ります。



グリーン

ベージュ

サンコー 吸着蓄光階段マット(15枚入)

商品コード	色	価格
477-0710	グリーン	オープン価格
477-0715	ベージュ	オープン価格

●材質: 表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
●サイズ: 550×220mm
●厚み: 約3mm
※発光の輝度は時間の経過とともに低くなります。

ペット用品

ベッドア

マット

壁シート・
ワックス

リードフック

ゲート

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

滑り止め

誰でも塗れる!ペットに優しいワックス。
水に塗れても乾いても滑りにくい。愛犬のケガ防止に。

シックハウス症候群対応

- シックハウス症候群、環境ホルモン、PR TR法対応でペットにも人にもやさしい。
- ニオイが少なく、水や油にも強い。
- 黄変劣化しない。ハクリ不要。

- 床暖房もOK。
- 初回は4回塗りで防滑効果ができます。
- 乾燥後すぐ歩ける。
- 靴下でもすべりにくい。

※静止摩擦係数0.6 (ASTM推奨0.5~0.7)



適応素材

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ● 塗布可能床材 ○ | ● 塗布不可床材 × |
| ■木製フローリング | ■ワックス不要フローリング |
| ■クッションフロア | ■UV加工フローリング |
| ■長尺シート・リノリウム | ■大理石 |
| ■Pタイル・ラバータイル | ■コンクリート |
| ■テラゾー(人造大理石) | ■白木・油床(オイル・ロウ仕上げ) |
| ■ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮 | ■水性・油性ワックス塗布床 |

オーブ・テック すべらないワン!ワックス

商品コード	容量	価格
477-0280	2L	1本 6,000円(税抜き)

- 種類: アクリル系樹脂ワックス
- 成分: アクリル共重合体分散液・リン酸トリブトキシエチル・フタル酸ジブチル・ポリプロピレン無水マレイン酸化物・ジエチレングリコールモノアルキル(C=1~4)エーテル
- 液性: 弱アルカリ PH8.0~9.0
- 光沢度: コンポジションビニルタイルに塗布して測定。1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
- 標準使用量: 200㎡/2L(4回塗布で50㎡)ワックスは薄塗りしてください。

壁保護シート



猫、犬の爪とぎ傷から柱や壁を保護するシート。

- 壁紙の上から貼っていただけます。
- はがした後の糊残りの心配はありません。

糊残りのしにくい弱粘着タイプ

貼れる面: 木、壁紙、ふすま紙、家庭用家具

※凹凸の大きな壁紙などは、シートがはがれることがあります。
※砂・土壁には貼ることができません。

明和グラフィア 貼ってはがせる つめキズ保護シート 弱粘着タイプ

商品コード	品番	サイズ(cm)	価格
477-0111	NTS-01クリア-S	幅45×高さ90	1枚 1,564円(税抜き)
477-0112	NTS-01クリア-M	幅90×高さ90	1枚 3,129円(税抜き)

●材質: 表面/塩化ビニル樹脂、中間層/ポリエステル、粘着剤/アクリル系樹脂 ●色: 半透明

⚠️ ご注意

●動物のツメとぎは習性です。別途ツメみがきなどをご用意ください。

貼っていない壁紙

境界線

貼った壁紙

貼っても目立たない引っかけに強いシートだにゃ~



貼っても目立たない半透明タイプ。

- 弱粘着タイプなので、使用後、はがすことができます。

はがせる弱粘着タイプ

貼れる面: ビニール壁、ベニヤ合板

※プリント合板、家具、表面強化壁紙、凹凸の大きな壁紙、土壁・モルタル、コンクリート、セシ壁・砂壁、屋外には貼ることができません。

リンテックコマース ペット壁保護シート

商品コード	品番	サイズ(cm)	価格
477-0561	PETP-02S	幅46×高さ100	1枚 オープン価格
477-0562	PETP-02M	幅92×高さ100	1枚 オープン価格


●材質: 表面/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 ●色: 半透明

リードフック

お散歩用リードの定位置に。

- かわいいしっぽがフックになりました。
- 取付け用木ねじの頭は、かわいいリボン(付属品)で隠せます。お好みのリボンにとりかえても素敵です。

取付の手順



長沢製作所 わんにゃんフック

タイプ	色	商品コード	価格
犬	チタンゴールド	663-0321	1個 1,400円(税抜き)
	ホワイトブロンズ	663-0322	
猫	つや消し黒	663-0325	
	チタンゴールド	663-0323	
	ホワイトブロンズ	663-0324	
	つや消し黒	663-0326	

●材質: 亜鉛合金 ●吊下荷重: 10kg
●付属品: 木ねじ 3.1×20 1本、3.1×32 1本、両面テープ 1枚

最新情報は
こちらから



ペット用品

ベッドア

マット

壁シート・ワックス

リードフック

ゲート

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法




シリコン素材で
やわらかい!



ワンプッシュで簡単に 操作できるリードフック。

- 取付面から危険な突起物が出ていないので、洋服やバッグが引っ掛かる心配がありません。
- 衝突してもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
- 屋内はもちろん屋外でもお使いいただけます。
- 中・小型犬用です(20kg以下)。



使用方法



中央を押してフックが飛び出します。
リードをフックに掛けてフックを押し戻すと
ロックがかかります。
解錠時はもう一度中央を押してください。

取寄せ商品 **ピカ** ドギーフック

商品コード	品番	色	価格
485-2503	DH-WTP	ホワイト	1個 13,500円 (税抜き)
485-2502	DH-MTP	ピンク	
485-2501	DH-BKP	ブラック	

●材質: 本体/アルミダイキャスト、カバー/シリコン樹脂 ●サイズ: W94×H94×D46mm
●重量: 0.5kg ●付属品: 丸木ねじ4.5×63 2本、フィッシャープラグ S6 2本

運賃 無料 (沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日 (メーカー直送)

※個人宅へのお届けはできません。


※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ペットのリードフックに。



- ワンアクションで、はずれにくい。
- 玄関先などに。

自動で
閉まる!



ロープ径φ10mmまで

- リードを掛けると開閉部のパネが自動で閉じて、はずれにくくなるフックです。
- スリムなデザインで、ドアや窓枠にも取付けできます。



スガツネ工業 ステンレス鋼製 ナス環フック EN-K型

商品コード	品番	ロープ径	価格
302-2300	EN-K84	φ10まで	1個 9,500円 (税抜き)
302-2305	EN-K120	φ20まで	1個 9,800円 (税抜き)

●材質: ステンレスSCS14 ●仕上げ: 鏡面研磨 ●付属品: ナベタッピンねじ 4×25 2本
●吊下荷重: EN-K84...196N (20kgf)、EN-K120...588N (60kgf)

スガツネ工業
ステンレス鋼製 ナス環フック


302-2310 EN-R80

1個 **8,600円** (税抜き)

●材質: ステンレスSCS14 ●ロープ径: φ10まで
●仕上げ: 鏡面研磨 ●付属品: ナベタッピンねじ 4×25 2本
●吊下荷重: 196N (20kgf)

足もとスッキリ、バリアフリー! インテリアに溶けこむロール式ゲイト。

- 衝撃性や耐久性に優れているので、ペットがぶつかった時にも衝撃が少なく安心です。
- ロールネットはどの角度からも引き伸ばすことができ、壁の位置が並行でなくても取り付けることができます。
- 開口が約1150mmまでで、凸凹がない垂直な壁面に設置できます。



取寄せ商品 **日本育児** スルする〜とゲイト

商品コード	色	価格
477-0415	ホワイト	1セット 15,800円 (税抜き)

●材質: 非フタル酸PVC、ナイロン、ポリアミド、アルミニウム ●サイズ: 約幅115×奥行き8.5×高さ91cm
●重量: 1.7kg (補助板除く)

運賃 無料 (北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3~6日 (メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



ゲイトの閉め方・開き方



閉め方①
ゲイトのロックを解除します。
タイマーロックボタンを押しながらタイマーを横にスライドさせます。ゲイトのロックが約8秒間解除されます。



閉め方②
ハンドルロックを解除します。
ロックが解除されている間に、ハンドルを握ってロールネットを引き出し、ハンドルの上下のバーをドア受け側フックに差し込みます。



開き方
ハンドル解除ボタンを押しながらレバーを下にスライドさせてください。巻取りの際、ロールに歪みやたるみがないように注意してください。

最新情報は
こちらから



- ペット用品
- ベッドア
- マット
- 壁シート・ワックス
- リードフック

ゲート

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

間口につっぱって「とおせんぼ」。前後どちらでも開閉できる両開きドア。



■開閉は片手で簡単。

手で確実にロックする安心ロックスイッチ

ドアを開けたまま留められるスルツドア

幅木の段差にじゃまされない取付け2ポジション

つまづきを軽減するステップカバー

取寄せ商品 日本育児

スマートゲイト II 477-0410

1台 14,800円(税抜き)

- サイズ(約): 本体/幅62×高さ91×奥行3.5cm、拡張フレーム/幅8×高さ87×奥行3.5cm
- 対応間口: 67~91cm(拡張フレーム2本使用)
- 重量: 約6kg ●付属品: 拡張フレーム2本

運賃 3,000円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


⚠️ 使用上の注意

●階段上では使用できません。

別売 91cm以上の間口の場合にも

S


ワイドパネルで対応可能!



M

L

XL



取寄せ商品 日本育児 スマートゲイトII専用ワイドパネル

商品コード	サイズ	対応間口	価格
477-0402	S	91~115cm	1台 7,000円(税抜き)
477-0403	M	115~139cm	1台 9,400円(税抜き)
477-0404	L	139~163cm	1台 12,000円(税抜き)
477-0405	XL	163~187cm	1台 14,500円(税抜き)

運賃 3,000円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

階段上にバリアを張ってしっかりガード! 危険な側には開かない片開きタイプ。



手で確実にロックする安心ロックスイッチ

幅木の段差にじゃまされない取付け2ポジション

つまづきを軽減するステップカバー

一方向きしか開かない片開きタイプ

取寄せ商品 日本育児

スマートゲイトIIプラス 477-0412

1台 17,000円(税抜き)

- サイズ(約): 本体/幅62×高さ91×奥行3.5cm、拡張フレーム/幅8×高さ87×奥行3.5cm
- 重量: 約6kg ●付属品: 拡張フレーム2本、取付部品

運賃 3,000円/一式。(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


⚠️ 使用上の注意

●スマートゲイトII専用ワイドパネルは使用できません。

⚠️ 階段上での取付け禁止事項


階段や段差の降り口に設置する場合、以下の取付け方は危険ですから絶対にしないでください。

- 階上や段差の降り口から30cm以内、また、階段の途中には絶対に設置しないでください。
- 階下側へ扉が開く取付けは禁止。
- 扉を開けると廊下をふさぐ取付けは禁止。



階上・段差の降り口でご使用の場合

必ず階段用補助ソケットを取付けてください。階段用補助ソケットは、壁が石こうボードの場合、両面テープと石こう釘セットを使用して固定してください。また、壁が木質の場合は、木ネジで固定してください。



対応間口

