




Webで詳細図面をご覧ください。


介護
保険 改修



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。


マツバ
エンドブラケット
019-5800 LW-01
1個 5,000円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当)●仕上げ:鏡面パフ仕上げ●付属品:手すり棒取付けねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です) 壁・床取付けねじ/φ皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個




※内部で手すり棒をつきあわせてジョイントプレートとしても使用できます。 ※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
チーズブラケット
019-5801 LW-02
1個 5,300円(税抜き)




※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
ベースソケット
019-5802 LW-03
1個 4,700円(税抜き)




※貫通部中央での手すり棒の接続はできません。 ※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
チーズ
013-7980 LW-04
1個 5,000円(税抜き)



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
コーナーブラケット
013-7981 LW-05
1個 7,600円(税抜き)



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。

マツバ
Lコーナー
013-7982 LW-06
1個 4,600円(税抜き)

●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当)●仕上げ:鏡面パフ仕上げ●付属品:手すり棒取付けねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です) 壁・床取付けねじ/φ皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個

壁の段差解消に ■LW-01,02,03,05に対応




マツバ
スペーサー6mm
013-7984 LW-08
1個 2,600円(税抜き)

マツバ
スペーサー9mm
013-7983 LW-07
1個 2,800円(税抜き)


●材質:ステンレスSCS13(SUS304相当)●仕上げ:鏡面パフ仕上げ ●付属品:壁・床取付け用ねじ/φ皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=10個

▲施工上のご注意

- スペーサーは複数枚重ねて使用できません。
- 木製ベースプレートとの併用はできません。



出入口に便利なオフセット形状。



※手すり棒には取付け用下穴(φ2.8mm)をあけてください。 ※横向きには使用できません。

マツバ
オフセットブラケット上下セット
013-7985 LW-09
1セット 14,000円(税抜き)


●材質:ステンレスSCS13 ●仕上げ:鏡面パフ仕上げ ●付属品:手すり棒取付け用ねじ/φ皿ドリルねじ3.5×13 壁取付け用ねじ/φ皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください) ※箱入数=5セット

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。



マツバ
32屋外用I型手すり
013-7992 LW-01-600
1本 19,100円(税抜き)

●付属品:壁取付け用/固定ねじ(φ皿タッピンねじ3.5×40) ※ナイロンアンカー別途 ●手すり棒はOT-2となります。 ●色:木目Lブラウン ※箱入数=10本



マツバ
32屋外用オフセット手すり
013-7994 LW-OF-600
1本 23,100円(税抜き)

●付属品:壁取付け用/固定ねじ(φ皿タッピンねじ3.5×50) ※ナイロンアンカー別途 ●手すり棒はOT-2となります。 ●色:木目Lブラウン ※箱入数=10本

コンクリート壁に取付ける場合


アンカー(プラグ)が必要です。→P.528



「オフセット手すり」とは

壁から持ち出した形状により手首が回るので手すりを握ったまま持ち替えることなく出入口の移動ができます。段差のある浴室や勝手口、ベランダへの開口部移動がより安全に行えます。

オフセット設置側に扉が開く場合ははさみ防止のため枠とブラケットの間を40mm以上あけてください。



BAUHAUS 32ステンロストワックス手すりシリーズ



BAUHAUS

アルミ樹脂巻手すり棒と
ロストワックス手すり部品を
組み合わせて、目的にあった形の
屋外手すりが設置できます。

浴室でも P.256

ロストワックス手すり部品は
水まわり用としても使用できます。



耐薬品性樹脂使用
32アルミ
樹脂巻手すり棒
[浴室・室内用]

▲ 施工上のご注意

●一部手すり棒を除いて、ソフトアクアレール・ステンアクア
レール等、他シリーズの部材とは併用はできません。

▲ 樹脂巻手すり棒のお手入れについて

●手すり棒は定期的にはやわらかい布で拭き清掃してください。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布で拭き、
その後水拭きと乾拭きを行ってください。

長尺運賃



ディンプルつき

屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：3m
色：チョコレート

マツバ
32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付[屋外・室内用]
013-7979 DT-3

※ブラケットピッチ800mm以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
●材質：半硬質樹脂、アルミ ●色：チョコレート ●重量：約2.6kg



屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：2m
色：チョコレート



マツバ
32アルミ樹脂巻手すり棒[屋外・室内用]
013-7977 OT-3

※ブラケットピッチ 800mm 以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
●材質：半硬質樹脂、アルミ ●色：チョコレート ●重量：約1.5kg

長尺運賃



ディンプルつき

屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：3m
色：木目 M ブラウン

マツバ
32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付[屋外・室内用]
013-7978 DT-2

※ブラケットピッチ800mm以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
●材質：上層/ウッド/パウダー混合半硬質樹脂、中層/半硬質樹脂、芯材/アルミ ●色：木目 M ブラウン ●重量：約2.6kg



屋外・室内用
耐候性樹脂使用
長さ：2m
色：木目 L ブラウン

マツバ
32アルミ樹脂巻手すり棒[屋外・室内用]
013-7976 OT-2

※ブラケットピッチ800mm以内
※浴室用としては使用できません。
※支柱としては使用できません。
●材質：樹脂部/オレフィン系エラストマ、芯材/アルミ
●色：木目 L ブラウン ●重量：約1.5kg

浴室・室内・屋外用 (ステンレスSUS304)



長尺運賃
(4mのみ)



※ブラケットピッチ900mm以内

マツバ SUS304オールステンパイプ

商品コード	仕上げ	長さ	価格
186-0500	#400研磨	2m	1本 8,000円 (税抜き)
186-0510		4m	1本 15,600円 (税抜き)
186-0520	ヘアライン	2m	1本 8,000円 (税抜き)
186-0540		4m	1本 15,600円 (税抜き)
186-0530	ショットブラスト	2m	1本 11,100円 (税抜き)

●重量：2m/約2.4kg、4m/約4.7kg
※オールステンパイプのヘアライン仕上げは機械加工上スパイラルの模様となり、通常のヘアラインとは多少異なります。

▲ ご注意

●パイプ表面に汗等の塩分や塩素系を含むもの、その他不純物が付着したまま、放置すると錆の発生原因となります。日常の定期洗浄(水洗いまたは水拭き後、乾拭き乾燥)を行う事で長くキレイな状態でご利用いただけます。(塩素系洗浄剤は使用しないでください)

- 屋外用手すり
- ステンロストワックス手すり
- 最新情報は
こちらから
- QRコード
- バリアフリー
- 手すり
- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置式手すり
- 手すり以外の商品
- 感染症対策
- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝室・居間
- 屋外
- バリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・
清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ち
コーナー
- 豆知識
- ご利用方法