



**BAUHAUS**  
32アッシュ丸棒ディンプル付[艶消仕上げ]



計画植林材使用



売れ筋  
人気があります

介護  
保険

改修

Webで詳細図面・納まり図をご覧ください。

■ 1本〜のバラ販売です。

マツ六 32アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	品番	価格
4m	040-1210	Mブラウン	BE-114	1本 <b>15,000円</b> (税抜き)
	040-1221	Mオーク	BE-134	
	040-1220	クリア	BE-124	
	040-1226	ホワイト	BE-144	
2m	040-1215	Mブラウン	BE-112	1本 <b>7,500円</b> (税抜き)
	040-1227	Mオーク	BE-132	
	040-1225	クリア	BE-122	
	040-1228	ホワイト	BE-142	

●材質:ホワイトアッシュ三層集成材●重量:4m/約2.6kg、2m/約1.3kg ※箱入数=1本



Mブラウン Mオーク クリア ホワイト

長尺運賃  
(4mのみ)

ディンプルつき

※ブラケットピッチ700mm以内

2本パックなら  
さらにお得!



Mブラウン

Mオーク

クリア

ホワイト

お得  
パック 1セット2本入  
お買得

2本 1セット

長尺運賃  
(4mのみ)

マツ六 32アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	価格
4m	040-1211	Mブラウン	1セット <b>30,000円</b> (税抜き)
	040-1231	Mオーク	
	040-1214	クリア	
	040-1234	ホワイト	
2m	040-1216	Mブラウン	1セット <b>15,000円</b> (税抜き)
	040-1236	Mオーク	
	040-1218	クリア	
	040-1262	ホワイト	

6本パックなら  
さらにさらにお得!



Mブラウン

Mオーク

クリア

ホワイト

お得  
パック 1セット6本入  
お買得

6本 1セット

マツ六 32アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	商品コード	色	価格
4m	040-1213	Mブラウン	1セット <b>90,000円</b> (税抜き)
	040-1224	Mオーク	
	040-1223	クリア	
	040-1229	ホワイト	
2m	040-1217	Mブラウン	1セット <b>45,000円</b> (税抜き)
	040-1237	Mオーク	
	040-1219	クリア	
	040-1263	ホワイト	

**BAUHAUS**

シリーズは様々なカットサンプルをご用意しております。  
ご購入の際はファーストリフォームまでお申しつけください。

カットサンプル一覧はP.848



木製手すり棒



木製ベースプレート



樹脂巻手すり棒  
ディンプル付



屋外用手すり棒



襖用脱着手すり棒

※写真はイメージです

※ **BAUHAUS** 木製手すり棒は天然木のため、木目・色調は商品により異なります。予めご了承ください。  
他社品・他シリーズとの併用はおやめください。

➤ 施工方法 詳しくはP.112~をご覧ください。

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・

清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法





### 3 ブラケットの仮固定

手すり取付け高さからブラケット座の中心までの寸法分下がった位置に水系とピンなどでブラケット座の中心を出し、ブラケットの中心を水系に合わせて下段の穴1か所をねじで仮止めします。



※手すりからブラケット座の中心までの高さは商品により異なります。  
※<https://www.firstreform.com/>の「施工マニュアル」パナーより「納まり図集」もご参照ください。  
※必ず下地のある場所に取付けてください。下地のない場合はベースプレートをご使用ください。

### 4 手すり棒の長さ調整



ブラケットを取付け、手すり棒をブラケットに仮置きし、長さを調整します。  
※ブラケットピッチは手すり棒の太さφ35の場合は900mm以内、φ32の場合は700mm以内、ロングスパン1400の場合は1400mm以内としてください。

### 5 ブラケットの固定



手すり棒の調整が終われば、ブラケットをねじで本止めします。本止めが終われば水系を取除いてください。

### 6 手すり棒の固定



手すり棒をどちらか一方から順番に取付けます。  
※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個(本)以上のブラケット(支柱)へ手すり棒をのせて作業を行ってください。ねじやブラケット(支柱)が破損の原因になります。  
※手すり棒やベースプレートにねじを止める場合は必ずφ2.8mmの下穴をあけてから取付けてください。  
※ディンプル付手すり棒の場合、ディンプルは下側または壁側斜め45°に向けての設置を推奨します(横手すりの場合)。

#### ❌ 誤った施工例

(単位:mm)

- ❌ **ブラケット位置でのジョイント不可。**  
※ジョイントブラケット横型カバー付(BD/BE-63)、通しブラケット(BD/BE-02、06)、ステンレス通しブラケット横型(BDS/BES-02)は除く。
- ❌ **室内用手すり支柱で自在ジョイント、Lコーナー使用時は支柱の1本使い不可。**
- ❌ **支柱及びブラケットの1個使いは不可。**
- ❌ **階段部における水平距離でのブラケットピッチ測定は不可。**
- ❌ **BFエンドキャップに無理な力が加わるような箇所には施工しないでください。体重をのせたり、握って押したり引いたりすると脱落・転倒の原因となります。**
- ❌ **スペーサーの複数枚重ね不可。**

#### ⚠️ ご注意いただきたい施工例

(単位:mm)

- ⚠️ **自在ジョイント、Lコーナー使用時は両側100mm以内にブラケット(支柱)が必要です。また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット(支柱)を設置してください。**
- ⚠️ **直ジョイント位置はブラケット(支柱)より100mm以内としてください。また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット(支柱)を設置してください。※ジョイントブラケット横型カバー付(BD/BE-63)を除く。**
- ⚠️ **室内用手すり支柱と壁付ブラケットを併用する場合は出幅調整ブラケット又はN自在ジョイントを使用してください。**
- ⚠️ **32 真壁用スリムエンド、32 真壁用スリム通しブラケットカバー付を使用する際は柱ピッチ910mm以内としてください。**

#### ⚠️ 使用上のご注意

- この手すりシリーズは墜落防止の機能はありません。
- 商品に乗ったりぶらさがったりしないでください。けがをする恐れがあります。
- 商品をむやみに揺すったり、ぶつかったりしないでください。故障や破損の原因となります。
- 商品のそばでゴミ等を焼くなど、熱を与えないでください。変形の原因となります。

お手入れについて

- 長年ご使用されるとボルトやねじ類がゆるむことがありますので、定期的なゆるみを確認し、締め直してください。
- お手入れには中性洗剤をうすめて使用してください。シンナー・ベンジン等の石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。色ムラやはがれの原因となります。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

#### ⚠️ 施工上のご注意

- BAUHAUS 木製手すりシリーズは、移動補助又は歩行補助を目的に設置する手すり部材です。落下の危険がある場所、屋外や水まわりにはご使用にならないでください。
- 施工の際には必ず付属されている「取扱説明書」等に従い施工してください。
- 商品の改造・変更等をしてしないでください。
- 他社品、他シリーズとの併用はおやめください。
- 本シリーズは屋内用です。屋外及び水まわりではご使用にならないでください。
- 安全を優先し強度のある硬い木材を使用しています。取付けの際は必ず下穴をあけてねじで止めてください。木材のひび割れの原因となります。
- アンカー類をご使用になる場合は、下穴が所定の寸法よりも大きくなると取付強度が低下しますのでご注意ください。

Webサイトから  
施工マニュアルをダウンロードできます。  
<https://www.firstreform.com>