




重ね家具の固定に!



使用例



マイナスドライバーで
ねじの先端部が裏側に
くい込むようにして金
具を固定してください。



アトム コの字型転倒防止金具 (単位:mm)

サイズ(L)	商品コード	価格
42	138-7031	1個 180円(税抜き)
51	138-7032	
55	138-7033	
64	138-7034	
74	138-7035	1個 190円(税抜き)
80	138-7036	
100	138-7038	1個 210円(税抜き)

●材質:鋼●仕上げ:クロメート


天井で突っ違って転倒を防止します。



■パイプ径:外パイプφ29×内パイプφ25mm

■参考耐圧荷重:200kg(各サイズ)

■突っ張り式のため、天井や家具にビス穴をあけることなく施工できます。




平安伸銅工業 強力地震ポール

商品コード	品番	取付範囲(高さ)	価格(1セット2本入り)
509-1525	超ミニ REQ-22	22~27cm	1セット オープン価格
509-1526	ミニ REQ-27	27~35cm	1セット オープン価格
509-1527	S REQ-35	35~50cm	1セット オープン価格
509-1528	L REQ-50	50~75cm	1セット オープン価格
509-1529	LL REQ-65	65~100cm	1セット オープン価格

●キャップサイズ:幅7.2×奥行21.2cm(家具・天井設置面)●色:ホワイト
●材質:パイプ/鉄パイプ(エポキシ樹脂粉末塗装)、樹脂部品/ABS・EVA樹脂

地震ポールの使用例

ポールは必ず家具の奥側に
設置ください。
※家具の手前側に設置する
と効果を発揮しません。



インテリアになじむフラットデザインの耐震ポール。

NEW



■接地面や調節ネジがフラットなため、インテリアを邪魔しません。

■光沢を抑えたマット色。

■震度6強にて耐震性能検証済み。

■突っ張り式のため、ねじ・くぎ不要で取付がカンタン。

■より安定して取り付ける場合は、ホッチキスを使用できます(石膏ボードのみ)。

※使用例は上に記載の地震ポールを参照ください。

平安伸銅工業 家具転倒防止ポール

商品コード	カラー	品番	取付高さ(cm)	価格(1セット2本入り)
509-1531	マットブラック	UEQ-27K	27~35	1セット オープン価格
509-1533		UEQ-35K	35~50	1セット オープン価格
509-1535		UEQ-50K	50~75	1セット オープン価格
509-1537		UEQ-65K	65~100	1セット オープン価格
509-1530	マットホワイト	UEQ-27W	27~35	1セット オープン価格
509-1532		UEQ-35W	35~50	1セット オープン価格
509-1534		UEQ-50W	50~75	1セット オープン価格
509-1536		UEQ-65W	65~100	1セット オープン価格

●サイズ:幅7×奥行21cm●材質:パイプ/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉末塗装、樹脂部分/ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類/鉄・メッキ●参考耐圧:200kg

家具に敷いて重心を後ろに 傾け倒れにくくします。




マイスト ダンストッパー(S)

商品コード	品番	価格
083-2853	6381	1パック(2個入り) 300円 (税抜き)

●サイズ:約50×60mm●色:ブラウン
●材質:エラストマー樹脂

家具の転倒、ズレ防止に!

■長さ200mmで
1人での作業が
楽です。




光 倒れ防止君

商品コード	品番	色	価格
184-0502	GQ12-202	茶	1セット(2枚入り) 1,140円 (税抜き)

●材質:非移行性ゴム●長さ:200mm

長さに合わせて カットできます。



ソーゴ あんしん君 半透明

商品コード	品番	長さ	価格
808-0515	AN-00160	600mm	1枚 オープン価格
808-0520	AN-00190	900mm	1枚 オープン価格
808-0530	ECO-1200L	1200mm	1枚 オープン価格

●材質:エストラマー樹脂

最新情報は
こちらから



耐震・防災

家具の耐震

構造の耐震

防災用品

パリアフリー

金物

接着・テープ・

清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法