

PROが  
オススメ!  
実験レポ

スターエムさん!

## BAUHAUS 室内用手すりシリーズの 取付けに最適な下穴錐を教えてください。


アッシュ丸棒(P.120、122)も木製ベースプレート(P.128~)も硬い木材なので下穴は必須です!

皿ぐりがあるのでやっぱり「センター発」のMサイズを使用するのが取付けが楽で、仕上がりが違います。皿ぐりの真ん中にカンタンに下穴が開けられますからね♪



ベースプレートの下穴には、  
No.75HTハイスチタン下穴・No.75-HSMハイス下穴のほか、一般的な鉄工ドリルで穴をあけて比べてみました。鉄工ドリルだとやはり、ラセン溝が狭いため木くずのはけが悪かったですね。ハイスチタン・ハイスのどちらかをオススメします。

実験のついでに  
出荷場に手すりを  
付けちゃいました☆



「FM割れ止めビス」で  
固定します



片手で着脱  
できますよー!

最新情報は  
こちらから



道具・工具


身のまわり  
用品

電動ツール

大工・作業工具

作業用品

## 皿ぐりのど真ん中 に、一発で下穴!



ここがポイント

ガイド先端がねじ取付  
け皿穴にフィット!  
だから、皿穴の中心に  
下穴があく。


新機能ソケット  
片手で着脱!!



Mサイズは  
BAUHAUS  
室内用手すり  
シリーズに  
オススメ!



- ガイド先端は摩耗しにくいスチール製。
- ガイドを外して、普通のドリルとしても使用できます。



両頭ビット (付属)  
新機能ソケット  
両方向着脱可能チャック  
採用でカンタン着脱可能。

ガイド  
ガイドを取りはず  
して、鉄工ドリルと  
しても使用可能。

ドリル  
ガイド内に内蔵。  
(市販の鉄工ドリル  
も取付け可能)

セット内容



### スターエム No.503Wセンター発

商品コード	サイズ	価格
228-2194	L(3.2mm)	1セット <b>2,100円</b> (税抜き)
228-2193	M(2.8mm)	
228-2192	S(2.4mm)	
228-2191	SS(2.0mm)	

※安全の為、高速回転2,500回転/分以下の電動工具でご使用ください。  
※電気ドリルをご使用の場合、ビス締め最初と最後は低速回転で行ってください。

### スターエム No.503W用 内錐

商品コード	サイズ	価格
228-2198	L用(3.2mm)	1本 <b>470円</b> (税抜き)
228-2197	M用(2.8mm)	
228-2196	S用(2.4mm)	
228-2195	SS用(2.0mm)	

適応機種

電気ドリル  
インパクトドライバー

内蔵ドリル(内錐)の取替用!

## ブラケット取付位置がブレない! 丁番の取付などにも便利!



先端ガイドがブラケッ  
ト穴にフィット。



そのまま押しあてると  
中心に穴があく。



下穴ギリをワンタッチ  
ではずす。



ドリルでねじを締結。



- リングをつまむだけで、ビットを抜かずに下穴ギリの着脱ができます。
- 中心に2.5mmのドリル付(ドリルは交換できます)。

コーセイ

簡単チョコっと下穴ギリ  
228-0410

1本 **オープン価格**  
●付属ドリル径: 2.5mm



パリアフリー

金物

接着・テープ・  
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法