

ヘルメットに鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。 ■ヘルメットの形状にあわせた3タイプがあります。 ■TOYO以外のヘルメットにも取付けができます。



トヨーセフティー 差し込み式ペンホルダー

商品コード	品番	価格
557-0062	No.73-OK (No.390F-OTSS,391F-S-C,393F-S用)	1個 500円 (税抜き)
557-0060	No.73-T (No.170, 370F-OT-S用)	1個 420円 (税抜き)
557-0061	No.73-S (No.260F-OT用)	1個 420円 (税抜き)

※ご注文の際、品番をお間違えないようにしてください。
※一部取付けできないヘルメットがあります。

屋根裏工事など両手が必要な作業に!



- ヘルメットのひさしに取付けて使えます。
- 驚異の明るさ20,000mcd!
- 押しボタン式で操作が簡単です。
- 角度が自由に変えられます。
- 連続点灯約10時間。



トヨーセフティー

バイザーライト

557-0075 No.47DX

1台 2,200円 (税抜き)

●電源:ボタン電池CR2032×2個(モニター電池2個付) ●連続点灯時間:約10時間 ●ワット数:0.3W/約20000mcd ●サイズ:W92×D56×H24mm(クリップ除く) ●重量:約32g (電池込約37g)

ゴーグル

最近、図面が読みにくくなってませんか?

- 見づらくなった手元を見やすくする、老眼レンズを使用した防じんメガネです。



サイドカバーが横からの粉じん侵入をカット!

ハードコーティング処理度付レンズ

トヨーセフティー 老眼用レンズ付き防じんメガネ No.1352

商品コード	度数	価格
557-0201	+1.0	1個 3,400円 (税抜き)
557-0202	+1.5	
557-0203	+2.0	
557-0204	+2.5	

●材質:フレーム・つる/ナイロン、側板/塩ビ、レンズ/ポリカーボネート ●フレーム色:グレー

キズがつきにくく、曇りにくい!

- くもり止め加工付。
- フィット感、機能性も抜群です。



トヨーセフティー 防じんメガネ

557-0085 No.1341-C

1個 2,400円 (税抜き)

●製品重量:約29g

特殊な加工により、くもり止め効果抜群!

- 視野ひろびろワイドタイプ。



JIS規格品

くもり止め加工付

眼鏡ツル用のみぞ付

トヨーセフティー

防じんメガネ ゴグル型

557-0081 No.1290

1個 1,700円 (税抜き)

●材質:フレーム/軟質塩化ビニル、レンズ/セルロース0.8mm厚 ●フレーム色:透明 ●くもり止め加工処理レンズ ●製品重量:約80g

アスベスト除去作業対応。

- フィット感抜群のソフトフレーム使用。
- メガネをかけたままでも使用できます。
- 空気抜き用の孔がなくても曇りにくい。



JIS規格品

※半面形防じんマスクと併用してください。

トヨーセフティー

アスベスト作業用防じんメガネ

557-0083 No.1220

1個 1,600円 (税抜き)

●材質:フレーム/軟質塩化ビニル、レンズ/ポリカーボネート0.8mm厚 ●フレーム:透明 ●製品重量:約58g

マスク

解体作業の必需品! 抗菌加工済。

- 鼻の部分にノーズピース(アルミ)とスポンジが付いています。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 抗菌処理加工により、微生物(大腸菌・ブドウ球菌)の成長を促進する酵素の働きを抑制します。
- 使い捨て式。



お得パック1箱60枚入

557-0031

1箱(60枚入) 4,000円 (税抜き)



トヨーセフティー

白いマスクⅡ(6枚入)

557-0030 No.1706

1袋 500円 (税抜き)

●製品重量:約5g

特殊静電フィルターで微細な粉塵も捕集!

- 接顔面は顔のラインに沿った三次元曲線。
- 金属部品を使用していないので、廃棄時の分別も簡単です。
- 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。



区分DS1

仕様

- 国家検定合格品(区分DS1)
- 耳掛け式には絶対にならないでください(漏れ率が大きくなり危険です)

トヨーセフティー

使い捨て式防じんマスク DS1

557-0142 No.1702-A

1箱(20枚入) 7,600円 (税抜き)



最新情報は
こちらから



道具・工具

身のまわり用品

電動ツール

大工・作業工具

作業用品

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法